

## ADVANTEC 過濾頭 Disposable Syringe Filter

### DISMIC 小量氣體及液體過濾

編號	孔徑	外徑	濾膜材質	包裝	滅菌	過濾溶液
03CP020AS	0.20 μm	3mm	醋酸纖維	100/盒	滅菌	水溶液
03CP020AN	0.20 μm	3mm	醋酸纖維	100/盒	未滅菌	水溶液
03CP045AS	0.45 μm	3mm	醋酸纖維	100/盒	滅菌	水溶液
03CP045AN	0.45 μm	3mm	醋酸纖維	100/盒	未滅菌	水溶液
03JP050AN	0.50 μm	3mm	PTFE	100/盒	未滅菌	有機溶液
13CP020AS	0.20 μm	13mm	醋酸纖維	100/盒	滅菌	水溶液
13CP020AN	0.20 μm	13mm	醋酸纖維	100/盒	未滅菌	水溶液
13JP020AN	0.20 μm	13mm	PTFE	100/盒	未滅菌	有機溶液
13CP045AS	0.45 μm	13mm	醋酸纖維	100/盒	滅菌	水溶液
13CP045AN	0.45 μm	13mm	醋酸纖維	100/盒	未滅菌	水溶液
13JP050AN	0.50 μm	13mm	PTFE	100/盒	未滅菌	有機溶液
13HP020AN	0.20 μm	13mm	親水性PTFE	100/盒	未滅菌	水/有機溶液
13HP050AN	0.50 μm	13mm	親水性PTFE	100/盒	未滅菌	水/有機溶液
25AS020AS	0.20 μm	25mm	混合纖維	50/盒	滅菌	水溶液
25CS020AS	0.20 μm	25mm	醋酸纖維	50/盒	滅菌	水溶液
25AS020AN	0.20 μm	25mm	混合纖維	50/盒	未滅菌	水溶液
25CS020AN	0.20 μm	25mm	醋酸纖維	50/盒	未滅菌	水溶液
25JP020AN	0.20 μm	25mm	PTFE	50/盒	未滅菌	有機溶液
25AS045AS	0.45 μm	25mm	混合纖維	50/盒	滅菌	水溶液
25CS045AS	0.45 μm	25mm	醋酸纖維	50/盒	滅菌	水溶液
25AS045AN	0.45 μm	25mm	混合纖維	50/盒	未滅菌	水溶液
25CS045AN	0.45 μm	25mm	醋酸纖維	50/盒	未滅菌	水溶液
25JP050AN	0.50 μm	25mm	PTFE	50/盒	未滅菌	有機溶液
25CS080AS	0.80 μm	25mm	醋酸纖維	50/盒	滅菌	水溶液
25CS080AN	0.80 μm	25mm	醋酸纖維	50/盒	未滅菌	水溶液
25HP020AN	0.20 μm	25mm	親水性PTFE	100/盒	未滅菌	水/有機溶液
25HP050AN	0.50 μm	25mm	親水性PTFE	100/盒	未滅菌	水/有機溶液
50CP020AS	0.20 μm	50mm	醋酸纖維	10/盒	滅菌	水溶液
50CP045AS	0.45 μm	50mm	醋酸纖維	10/盒	滅菌	水溶液
50CP020AN	0.20 μm	50mm	醋酸纖維	10/盒	未滅菌	水溶液
50CP045AN	0.45 μm	50mm	醋酸纖維	10/盒	未滅菌	水溶液
50JP020AN	0.20 μm	50mm	PTFE	10/盒	未滅菌	有機溶液
50JP050AN	0.50 μm	50mm	PTFE	10/盒	未滅菌	有機溶液



## ADVANTEC LABODISC 大量氣體及液體過濾

用途：培養液、各種試劑過濾及發酵槽和各類液體儲存桶通氣孔用

編號	孔徑	濾膜材質	滅菌
50CP020AS	0.20 μm	醋酸纖維	滅菌
50CP045AS	0.45 μm	醋酸纖維	滅菌
50CP020AN	0.20 μm	醋酸纖維	未滅菌
50CP045AN	0.45 μm	醋酸纖維	未滅菌
50JP020AN	0.20 μm	PTFE	未滅菌
50JP050AN	0.50 μm	PTFE	未滅菌

包裝：每盒10個，適合內徑7-13.5mm管子。



### ADVANTEC 37mm丟棄式取樣器

用途：飲用水，超純水，飲料，氣體及廢水的細菌及微粒子檢查

編號	孔徑	顏色/表面	護圈	層數
37AS345BS	0.45 μm	白色/格子	—	3
37AS345PS	0.45 μm	黑色/格子	—	3
37AS380BS	0.80 μm	白色/格子	—	3
37AS245BS	0.45 μm	白色/格子	—	2
37AS245BSHE	0.45 μm	白色/格子	恐水性	2
37AS245PSHE	0.45 μm	黑色/格子	恐水性	2
37AS280BSHE	0.80 μm	白色/格子	恐水性	2
37ASA45BSHE	0.45 μm	白色/格子	恐水性	2
37ASA45PSHE	0.45 μm	黑色/格子	恐水性	2

1.包裝：37AS 50個/盒，37ASA 20個(滅菌)/盒。

2.37AS3-之上蓋可當作漏斗使用，容量17ml。



### ADVANTEC 過濾頭濾膜耐化性表

	DISMIC Code LABODISC Code	AS CS CP HP JP						DISMIC Code LABODISC Code	AS CS CP HP JP				
		CP				JP			CP				JP
酸類	20%Acetic Acid	●	●	●	●	●	酮類	Acetone	X	X	X	●	●
	10%Chromic Acid	▲	▲	▲	▲	▲		Methyl Ethyl Ketone	X	X	X	▲	▲
	10%Hydrochloric Acid	●	▲	▲	●	●		Methyl Isobutyl Ketone	X	X	X	▲	▲
	30%Hydrochloric Acid	X	X	X	●	●		鹵代烴類	Benzene	X	X	▲	▲
10%Hydrochloric Acid	X	X	X	●	●	n Hexane	X		X	▲	▲	▲	
5%Nitric Acid	●	●	▲	●	●	Toluene	X		X	▲	▲	▲	
20%Nitric Acid	▲	X	X	▲	▲	Xylene	X		X	▲	▲	▲	
鹼類	20%Phosphoric Acid	●	●	●	●	●	鹵代烴類	Carbon Tetrachloride	X	X	▲	●	●
	5%Sulfuric Acid	●	●	●	●	●		Chloroform	X	X	X	▲	▲
	20%Sulfuric Acid	X	X	X	●	●		Freon TMC	X	X	▲	▲	▲
	10%Soldium Hydroxide	X	X	X	●	●		Methylene Chloride	X	X	X	▲	▲
醇類	10%Potassium Hydroxide	X	X	X	●	●	Trichloroethylene	X	X	▲	▲	▲	
	28%Ammonium Hydroxide	X	●	▲	●	●	Trichloroethane	X	X	X	▲	▲	
	Methyl Alcohol	X	X	●	●	●	其他	Dimethyl Formamide	X	X	X	●	●
	Ethyl Alcohol	X	▲	●	●	●		35% Formaldehyde	X	▲	▲	●	●
n Butyl Alcohol	▲	●	●	●	●	其		Acetonitrile	X	◆	◆	▲	▲
n Propyl Alcohol	▲	●	●	●	●			Pyridine	X	X	X	▲	▲
醚類	Dioxane	X	X	X	▲		▲	6% Soldium Chlorite	◆	◆	◆	●	●
	Tetrahydrofuran	X	X	X	▲		▲	Ferrous Chloride	●	●	●	●	●
	Ethyl Ether	X	X	▲	▲	▲	Copper Sulfate	●	●	●	●	●	
酯類	Amyl Acetate	X	X	▲	▲	▲	Mineral Oil	▲	●	▲	▲	▲	
	Methyl Acetate	X	X	X	▲	▲	Sea Water	●	●	●	●	●	
	Acetic Ether	X	X	X	▲	▲							
	Butyl Acetate	X	X	X	▲	▲							

● 適合使用      ▲ 特定條件下可使用  
X 不適合使用      ◆ 無參考數據